



WN 1131

埋込アースターミナル付
接地コンセント
(フラット型)

10コ入



焼損のおそれあり

奥まで
差し込むJIS Q 1000に基づき
JIS C 8303に適合

安全上のご注意

警告

- 結線するときは、電線を奥まで差し込む
差し込み不十分な場合、発熱するおそれがあり、焼損や火災の原因になります。
- アースターミナルには、単線とより線を同時に接続しない
異なる電線を同時に接続すると、使用中に電線が抜けるおそれがあり、漏電のとき感電などの原因になります。
- 接地端子(裏面)に接地された電線を確実に結線する
結線および接地が不十分な場合、コンセントに接続された負荷機器が漏電したとき、感電の原因になります。

裏面 端子側 (フル端子)

■ 適用電線

φ 1.6 φ 2 Cu (銅) 単線専用

より線にはWV2500棒型圧着端子をご使用ください。

■ 結線方法

12⁺²/₋₃ mm

② 奥まで差し込む



壁の穴あけ寸法

ボックスなし工事



ボックス工事

() は石膏ボード用
はさみ器具で使用する場合は、

表面 アースターミナル側 (押締め端子)

■ 適用電線

1.25 mm²~2 mm² (コードおよびIVより線) / φ 1.6 Cu (銅) 単線