



WN 1532K

埋込アースターミナル付
ダブルコンセント
(フラット型)



焼損のおそれあり



奥まで
差し込む

JIS Q 1000に基づき JIS C 8303に適合

安全上のご注意

警告

- 結線するときは、電線を奥まで差し込む
差し込み不十分な場合、発熱するおそれがあり、焼損や火災の原因になります。
- 接地端子(裏面)に接地された電線を確実に結線する
結線および接地が不十分な場合、コンセントに接続された負荷機器が漏電したとき、感電の原因になります。
- アースターミナルには、単線とより線を同時に接続しない
異なる電線を同時に接続すると、使用中に電線が抜けるおそれがあり、漏電のとき感電などの原因になります。

裏面 端子側 (フル端子)

適用電線

φ1.6 φ2 Cu (銅) 単線専用

より線には WV2500 棒型圧着端子をご使用ください。

結線方法

① $12 \pm \frac{2}{3}$ mm



② 奥まで差し込む



壁の穴あけ寸法

ボックスなし工事



ボックス工事



() は石膏ボード等は必ず金属で使用する場合。

表面 アースターミナル側 (押締め端子)

適用電線

1.25 mm²~2 mm² (コードおよびVより線) / φ1.6 Cu (銅) 単線