

Panasonic

WF 2312W

接地2P15A引掛埋込ダブルコンセント **ミルクイーホワイト**

(フルカラー型)

15 A 125 V



焼損のおそれあり



奥まで
差し込む

JIS Q 1000に基づきJIS C 8303に適合


安全上のご注意

⚠ 警告

■ 結線する場合、電線を奥まで差し込む

差し込みが不十分な場合、焼損や火災、漏電のとき感電などの原因になります。

■ 結線方法




② 奥まで差し込む



■ 電線のはずし方

電線はずし穴に⊖ドライバーを差し込み電線を引き抜く。



■ 適用電線

φ 1.6 φ 2
Cu (銅) 単線専用
より線にはWV2500
棒型圧着端子をご使用
ください。

壁の穴あけ寸法

ボックスなし工事

ボックス工事



()は石膏ボード用 はさみ金属ご使用の場合