

Panasonic®

フルカラー

WN 1821

15A・20A兼用埋込コンセント **125 V**

20 A 125 V



WN 1821

15A・20A兼用

埋込コンセント **125 V**



焼損のおそれあり



奥まで
差し込む

JIS Q 1000に基づき
JIS C 8303に適合

安全上のご注意

警告

結線するときは、電線を奥まで
差し込む

差し込み不十分な場合、発熱
するおそれがあり、焼損や火災
の原因になります。

適用電線

φ2φ2.6 Cu (銅) 単線専用
より線には WV2501、WV2503
棒型圧着端子をご使用ください。

結線方法

$12 \pm \frac{2}{3}$ mm



② 奥まで差し込む

