

WN 1931

15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地コンセント
(フラット型) 125V

20A 125V



WN 1931

15A・20A兼用

埋込アースターミナル付

接地コンセント

(フラット型) 125V

10コ入



焼損のおそれあり



奥まで
差し込む

JIS Q 1000に基づき JIS C 8303に適合

安全上のご注意

警告

- 結線するときは、電線を奥まで差し込む
差し込み不十分な場合、発熱するおそれがあり、焼損や火災の原因になります。
- アースターミナルには、単線とより線を同時に接続しない
異なる電線を同時に接続すると、使用中に電線が抜けるおそれがあり、漏電のとき感電などの原因になります。
- 接地端子（裏面）に接地された電線を確実に結線する
結線および接地が不十分な場合、コンセントに接続された負荷機器が漏電したとき、感電の原因になります。

裏面 端子側（フル端子）

■ 適用電線

電源線………φ2 φ2.6 Cu(銅)単線専用

アース線…φ1.6 φ2 φ2.6 Cu(銅)単線専用

より線にはWV2501、WV2503棒型圧着端子をご使用ください。

■ 結線方法



壁の穴あけ寸法

ボックスなし工事



ボックス工事



() は石膏ボード用
はさみ器具で使用する場合。

表面 アースターミナル側（押締め端子）

■ 適用電線

1.25 mm²～2 mm² (コードおよびVより線) / φ 1.6 Cu (銅) 単線