

Panasonic®

フルカラー



WN 1922

15A・20A兼用埋込接地コンセント 250 V

20 A 250 V

WN 1922

15A・20A兼用埋込接地コンセント 250 V

5コ入



15 A ・ 20 A 兼用 200 V 用

適 合 プ ラ グ

15 A 250 V

20 A 250 V



焼損のおそれあり



奥まで
差し込む

JIS Q 1000に基づき
JIS C 8303に適合

安全上のご注意

警告

- 結線するときは、電線を奥まで差し込む
差し込み不十分な場合、発熱するおそれがあり、焼損や火災の原因になります。
- 接地端子（裏面）に接地された電線を確実に結線する
結線および接地が不十分な場合、コンセントに接続された
負荷機器が漏電したとき、感電の原因になります。


■ 適用電線

電 源 線……………φ2 φ2.6 Cu (銅) 単線専用

アース線…φ1.6 φ2 φ2.6 Cu (銅) 単線専用

より線にはWV2501、WV2503棒型圧着端子をご使用ください。

■ 結線方法



壁の穴あけ寸法

ボックスなし工事

ボックス工事



() は予備穴の寸法。
はたき器具で使用する場合は、
はたき器具の寸法に準じます。