

WN 1932

15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地コンセント
(フラット型) 250V



20 A 250 V

WN 1932

15A・20A兼用埋込アースターミナル付
接地コンセント(フラット型) 250V
5コ入



焼損のおそれあり



奥まで
差し込む

15 A・20 A兼用 200 V用

適合プラグ

15 A 250 V

20 A 250 V



安全上のご注意

警告

- 結線するときは、電線を奥まで差し込む
差し込み不十分な場合、発熱するおそれがあり、焼損や火災の原因になります。
- アースターミナルには、単線とより線を同時に接続しない
異なる電線を同時に接続すると、使用中に電線が抜けるおそれがあり、漏電のとき感電などの原因になります。
- 接地端子(裏面)に接地された電線を確実に結線する
結線および接地が不十分な場合、コンセントに接続された負荷機器が漏電したとき、感電の原因になります。

裏面 端子側(フル端子)

■ 適用電線

電源線………φ2 φ2.6 Cu(銅)単線専用

アース線…φ1.6 φ2 φ2.6 Cu(銅)単線専用

より線にはWV2501、WV2503棒型圧着端子をご使用ください。

■ 結線方法

① $12 \pm \frac{2}{3}$ mm



② 奥まで差し込む



壁の穴あけ寸法

ボックスなし工事

ボックス工事



() 単位:mm 寸法:mm

表面 アースターミナル側(押締め端子)

■ 適用電線

1.25 mm²~2 mm² (コードおよびIVより線)/φ 1.6 Cu(銅)単線