



定格	6 A 125 V
適合法規	電気用品安全法 (特定電気用品)
適用規格	JIS C 8310 (シーリングローゼット) による コンセント部: JIS C 8303 (配線用差込接続器) による
適用ボックス	金属製アウトレットボックスを使用してください (樹脂製アウトレットボックス使用不可) 取付ピッチ 66.7 ± 0.4 のアウトレットボックス及び、コンクリートボックスの丸孔カバー
適用電線	600 V ビニル絶縁電線 (IV), 600 V ビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) 600 V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線, 600 V ポリエチレンケーブル φ 1.6, φ 2 Cu (銅) 単線専用

					商品仕様図	
3	ボディ	ユリア	グリーン	品番	WG6420WK	改 10
2	取付金具	鋼板 (t 1.4)	亜鉛めっき クロメート処理 (三価)	品名	コンセント付引掛埋込ロゼット (ミルク-ホワイト) (フル端子)	
1	カバー	メラミンフェノール	ミルク-ホワイト	パナソニック株式会社		
番号	構成要素	材料	色彩	処理		