

Panasonic

WG 6420WK

コンセント付引掛埋込ローゼット

ミルクィホワイト (フル端子)



6 A 125 V

Panasonic

WG 6420WK

コンセント付引掛埋込ローゼット

10コ入

ミルクィホワイト



フル端子

安全上のご注意

⚠ 警告

- 金属製アウトレットボックスを使用する (樹脂製アウトレットボックス使用不可)
- 結線するときは、電線を筒まで差し込む (差し込み不十分で短絡、発熱するおそれあり、焼損や火災の原因になります。)

■ 適合ボックスカバー

丸孔カバー (JIS C 8336による) をご使用ください。

注) 蛍光灯カバーには取り付けできません。

■ 適用電線

φ 1.6 の 2Cu (銅) 単線専用

より重なる WW2500 絶縁被覆付押型圧着端子 (フル端子) もご使用ください。

■ ご使用方法

● コード用・チェーン用での取付器具がそのまま使用できます。

コード用

⚠ 警告 取付器具の落下によるけがの原因になります。

- 3 kg を超える (樹脂コード使用時 6 kg を超える) 取付器具には使用しない。
- 3 kg を超える取付器具 (10 kg まで) は、チェーンなどを使って、ハンガで保持する。
- 引掛シーリングキャップは、右に「カチッ」と音がするまで回す。

チェーン用

⚠ 警告 取付器具の落下によるけがの原因になります。

- 取付器具はチェーンを使って、必ずハンガで保持する (10 kg まで)。

■ 結線方法

10 ± mm

