









扉を開けた状態

適合モジュラプラグ	TIA・1096・A (旧 FCC 規格 PART 68) に規定される形状のモジュラプラグ (6 極 2 心)
適用電線	【推奨電線径 $\phi 0.5 \text{ mm} \sim \phi 0.65 \text{ mm}$ 】 Cu (銅) 単線専用 $\phi 0.4 \text{ mm} \sim \phi 0.65 \text{ mm}$ 2 対カッド型 PVC 屋内線、2 心並列 PVC 屋内線 2 対電子ボタン電話用ケーブル、1 対電子ボタン電話用ケーブル

商 品 仕 様 図				
4	木ねじ	鋼材	呼び径 3.1 長さ 18 mm	品番 WNT 3 5 2 3 K 改 4 品名 露出テレホンモジュラジャック (6 極 2 心) (フル端子) パナソニック株式会社
3	扉	ABS 樹脂	ライトグレー	
2	カバー	ABS 樹脂	ミルクホワイト	
1	ボディ	ABS 樹脂	ミルクホワイト	
番号	構成要素	材料	色 彩	備 考