

商 品 仕 様 書

№ 1

全 5

1. 型式

1-1 定 格 0.5 A

1-2 極 数 6極2心

〔TIA-1096-A (旧FCC規格PART68)に規定される
形状のモジュラジャック (6極2心)〕

1-3 結線方法 ねじなし端子 (電線差し込み式)

2. 保証品質

2-1 形状及び材料、色彩 添付商品仕様図による。

2-2 性能

・試験場所は、常温 (5℃～35℃)、常湿 (相対湿度45%～85%) 状態とする。

・性能は、次の各項目に適合。

絶 縁 抵 抗 (250 V絶縁抵抗計)	極性を異にする充電金属部間 充電金属部と人の触れる非充電部間	100 MΩ 以上 100 MΩ 以上
耐 電 圧	極性を異にする充電金属部間 充電金属部と人の触れる非充電部間	500 V 1 分間 1 250 V 1 分間
耐 熱 性	70℃ ± 3℃	7 時間放置
接 触 抵 抗	端子と適合モジュラプラグのコンタクト間	100 mΩ 以下
挿 抜 耐 久 性	適合モジュラプラグの挿抜500 回後、接触抵抗	150 mΩ 以下
端子部電線保持力	φ0.4のCu (銅) 単線を完全に挿入後	20 N 1 分間

(注記) 適合モジュラプラグとは、TIA-1096-A (旧FCC規格PART68)に規定される形状のモジュラプラグ (6極2心) とする。

3. 環境条件

3-1 使用場所 (1)住宅、事務所などの屋内で使用してください。
(2)過酷な取扱いを受ける作業所、水気のある場所、
屋側、屋外などでは使用しないでください。

3-2 使用周囲温度範囲 -10℃ ～ +40℃

4. 使用条件

4-1 適用電線

- 〔推奨電線径 φ0.5 mm～φ0.65 mm〕
Cu (銅) 単線専用 φ0.4 mm～φ0.65 mm
- ・2対カッド形PVC屋内線
 - ・2心並列PVC屋内線
 - ・2対電子ボタン電話用ケーブル
 - ・1対電子ボタン電話用ケーブル

(注記) 適用電線以外は、使用しないでください。誤って使用しますと、
接触不良を起こす原因になります。

品
番

WNT3523K

品
名


露出テレホンモジュラジャック (6極2心) (フル端子)

改

3

4-2 結線方法



(1) 図のようにカバーはずし溝にドライバーを差し込んでカバーをはずしてください。





(2) ボディ表面のストリップゲージに合わせて、電線被覆を10 mmむいてください。(電線に傷をつけないように注意して行ってください。)

・ 2対カッド型PVC屋内線
使用の場合

・ 2心並列PVC屋内線
使用の場合



(3) 心線を1本ずつ奥までまっすぐ差し込む。



(注1) 曲がった心線は、まっすぐに伸ばしてから差し込んでください。

(注2) $\phi 0.4$ の電線をご使用の場合、電線が座屈しやすいので心線の近くを持ってまっすぐに差し込んでください。

(4) カバーをかぶせる。

品
番

WNT3523K

品
名

露出テレホンモジュラジャック(6極2心)(フル端子)


改

商 品 仕 様 書


№ 3

全 5


4-3 電線のはずし方



(1) 電線はずしボタンの溝部をつめの先でまっすぐ上から底面まで押す。



(2) 電線はずしボタンを押したまま電線を引き抜く。



品
番

WNT3523K

品
名

露出テレホンモジュラジャック(6極2心)(フル端子)

改

商 品 仕 様 書


№ 4

全 5

4-4 プラグの差し込み方

(1)プラグの先端で扉を押して開ける。(矢印①方向)


(2)プラグを差し込む。(矢印②方向)



4-5 マグネット取り付けの方法

事務所などにおいて、スチールデスクなどにマグネット取り付けをされる場合は、WV2561 器具固定用マグネット(両面テープ付)を図のように貼り付けてください。

この場合、電線はボディのノックアウトを通過できませんので、カバーのノックアウトを切り取って通過させてください。



品
番

WNT3523K

品
名

露出テレホンモジュラジャック(6極2心)(フル端子)

改

商 品 仕 様 書

№ 5

全 5

5. 安全確保のための施工上及び使用上の禁止事項

下記の項目を満足されていない場合のトラブルに関しては、責任を負いかねます。

- ・本品の施工及び使用は、必ず本仕様書の記載内容をおまもりください。

6. 品質保証について

6-1 保証期間

- ・本品の品質保証期間は商品お買上げ日(お引き渡し日)より1年間です。

6-2 保証内容

- ・取扱説明書、本体ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。

6-3 保証の免責事項

- ・保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - (1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - (2) お買上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷。
 - (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
 - (4) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
 - (5) 施工上の不備に起因する故障や不具合。
 - (6) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷。

品
番

WNT3523K

品
名

露出テレホンモジュラジャック(6極2心)(フル端子)

改