





定 格	3 A 3 0 0 V A C
適 合 法 規	適用外につき不要
適 用 電 線	6 0 0 V ビニル絶縁電線 (I V) , 6 0 0 V ビニル絶縁ビニルシースケーブル (V V F) 6 0 0 V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線、6 0 0 V ポリエチレンケーブル φ 1 . 6 m m , φ 2 m m C u 単線専用

					商 品 仕 様 図			
4	組 立 枠	亜鉛鋼板 (t0.8)			品番	WN3033W	改	4
3	ランプカバー	ポリカーボネート	ホワイト					
2	カバ ー	メラミンフェノール	ミルク ホワイト		品名	フルカラー 埋込電流検知型パイロットランプ (3A・白)		
1	ボ デ ィ	ユ リ ア	グリーン					
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	処 理	パナソニック株式会社			