

安全上のご注意



警告

- 結線するときは、電線を奥まで差し込む
差し込み不十分な場合、発熱するおそれがあり、焼損や火災の原因になります。
- 負荷容量を超えて使用しない
容量を超えると発熱するおそれがあり、焼損や火災の原因になります。

15 A

適合負荷容量

100 V	60 W～1500 W
200 V	120 W～3000 W

- 3コ接続の場合は、
パイロットランプ1コ当たり
10 A 以下で使用する



施工上のご注意

- 適合容量未満の負荷では、発光ダイオードが点灯しない場合があります。
- パイロットランプは必ず負荷と直列に接続してください。
- 負荷を短絡させないでください。
内部部品が劣化して使用できなくなります。

適用電線

φ1.6 φ2 Cu(銅)単線専用
より線にはWV2500棒型圧着端子を
ご使用ください。

結線方法

①

10 ± 4 mm



② 奥まで差し込む

