

UVランプを照らすときに目を保護してください。

JIS Q 1000に準拠 JIS C 8304に適合

安全上の注意



結露するときは、電線を露まで濡らさず、端子ぬじをしめる前に乾燥して使用や火災の原因になります。

■接続方法




φ1.6 φ2 2 mm²

◆注意

- ①ストリップラーに合わせて、絶縁材が剥がれると、器具変換使用できません。
- ②絶縁材に剥離させない。
- ③剥離させると、端子ぬじが壊れる。

■穴あけ寸法

※穴あけ位置



①端子ブロックを「+」端子に、電線挿入。
②「-」端子に電線挿入。
③「+」端子に電線挿入。
④「-」端子に電線挿入。



■ターミナルの入れ方
①「+」端子に電線挿入。
②「-」端子に電線挿入。