




定 格	15A 300V AC (表示LEDは100V用)
適合法規	電気用品安全法 (特定電気用品)
参考規格	JIS C 8304 (屋内用小形スイッチ類) による
適用電線	600Vビニル絶縁電線 (IV), 600Vビニル絶縁ビニルシ・スケ・ブル (VVF) 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線, 600Vポリエチレンケーブル φ1.6mm, φ2mm Cu単線専用

ご注意: 化粧プレートを取付けたままでハンドルをはずさないでください。器具が破損する恐れがあります。

商 品 仕 様 図				
4	取付枠	亜鉛鋼板 (t1.5)	WT3700020 (20コ入)	品番 品名
3	プレート	ABS樹脂	オフホワイト	
2	表示・ネーム付ハンドル	アクリル (ネームカバー、レンズ) ABS樹脂 (ハンドル)	透明 オフホワイト	
1	ほたるスイッチ B	PBT樹脂 (カバー) ユリア (ボディ)	ブラック グリーン	
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	備 考
WTP50513WP 改 3 コスモシリーズワイド21 埋込ほたるトリプルスイッチ B (片切) (プレート付) (ホワイト) / P パナソニック株式会社				