

定格	各	15 A 125 V				
適 合 法	規	電気用品安全法(特定電気用品)				
適合規	格	JIS C 8303 (配線用差込接続器)に適合				
電源・ 適用電線 接地端		6 0 0 V ビニル絶縁電線ビニルシースケーブル(V V F)				
アースタ	ターミナル部	1.6 Cu単線1.25mm²~2mm²(IVより線及びコード)単線とより線を同時に使用しないでください。				

					商品仕様図
4	扉	ポリプロピレン ミ	ミルキーホワイト		
3	化粧カバー	A B S 樹脂 S	IJ キー ホワイト		品 WKS117 改 2
2	カバー	ュリア	ミルキーホワイト		品 リファインシリーズ
1	ボディ	ュリア	ミルキーホワイト		名 露出アースターミナル付ダブルコンセント(フル端子)
番号	構成要素	材 料	色 彩	処 理	パナソニック株式会社