

商 品 仕 様 書

No. 1

全 4

1. 型 式

- 1-1 定 格 15 A 125 V
 1-2 適合法規 電気用品安全法(特定電気用品)
 1-3 極数および極配置 2極(接地形) 
 1-4 結線方式 押締端子式

2. 保証品質

- 2-1 形状及び材料、色彩 商品仕様図による。
 2-2 性能

JIS Q 1000に基づき JIS C 8303に適合。

- ・試験方法はJIS C 8303(配線用差込接続器)の試験方法による。
- ・試験場所は、常温(5℃～35℃)、常湿(相対湿度45%～85%)状態とする。

2-2-1 コンセント部の性能

保 持 力	15 A接地付プラグの場合		15 N～60 N
	15 Aプラグの場合		10 N～60 N
温 度 上 昇	刃と刃受の接触部 30℃以下		
接 触 抵 抗	接地極の刃と刃受の間 接地端子とアースターミナルの間		50 Ωm以下
開 閉	15 A 125 V 負荷の力率0.55～0.65 開閉の割合20回/分 22.5 A 125 V 負荷の力率約1 開閉の割合6～10回/分		連続5 000回 連続 100回
絶 縁 抵 抗 (500 V絶縁抵抗計)	・極性を異にする充電金属部の間 ・充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際に触れる絶縁物を含む)との間		開閉試験前 100 MΩ以上 開閉試験後 5 MΩ以上
耐 電 圧	・極性を異にする充電金属部の間 ・充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際に触れる絶縁物を含む)との間		1 250 V 1 分間
耐 熱	100℃±3℃ 1時間 但し、熱可塑性樹脂成形品は 80℃±3℃ 7 時間		
ねじ端子部の強度	トルク強度	1.2 N・m	
	電線保持力	電線の引張荷重(商品長手方向にまっすぐ引抜く方向) 50N 1分間	
アンモニアガス耐久	24 時間		

品
番

WKS214

品
名

リファインシリーズ
 露出アースターミナル付接地コンセント
 15A 125V

改

3

商 品 仕 様 書

No. 2

全 4

2-2-2アースターミナル部の性能

ねじ端子部の強度	トルク強度	1.2 N・m
	電線保持力	電線の引張荷重(商品長手方向にまっすぐ引抜く方向) 50N 1分間

3. 環境条件

3-1 使用場所

- ・住宅、事務所などの屋内で使用してください。
- ・過酷な取扱いを受ける作業場、水気のある場所、屋側、屋外などでは使用しないでください。

3-2 使用温度範囲

-10℃ ～ +40℃


4. 使用条件

4-1 結線方式(アースターミナル部は除く)

(1) 適用電線


- | | | |
|-------------------------------|------------|------------|
| ・600 Vビニル絶縁電線(IV)..... | φ 1.6, φ 2 | Cu(銅) 単線専用 |
| ・600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)... | φ 1.6, φ 2 | Cu(銅) 単線専用 |
| ・600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線..... | φ 1.6, φ 2 | Cu(銅) 単線専用 |
| ・600 Vポリエチレンケーブル..... | φ 1.6, φ 2 | Cu(銅) 単線専用 |

(注) 適用電線以外は絶対に使用しないでください。誤って使用しますと発熱したり接触不良を起こす原因になります。




(2) 結線方法

- ①化粧カバーをはずす。
- ②中カバーをはずす。
- ③器具を取り付ける。



品番	WKS214	品名	リファインシリーズ 露出アースターミナル付接地コンセント 15A 125V	改	
----	--------	----	---	---	--

④電線被覆をむき、端子ねじを締め結線する。




⑤電線を切断する。

⑥中カバー・化粧カバーを取り付ける。

(注1) ①の端子を締めてから、②の端子に結線してください。

(注2) 電線切断時、電線が溝の上に残らないように切断してください。




4-2 アースターミナル部結線方法

(1) 適用電線

- ・単線の場合 $\phi 1.6, \phi 2$
- ・より線の場合 $2 \text{ mm}^2 \sim 3.5 \text{ mm}^2$

(2) 結線方法

- ①化粧カバーをはずす。
- ②電線被覆をむく。
- ③端子ねじを締め結線する。
- ④化粧カバーを取り付ける。



5. 安全確保のための使用上及び施工上の禁止事項

下記項目を満足されていない場合のトラブルに関しては責任を負いかねます。

- ・本品の使用及び施工は、必ず本仕様書の記載内容をお守りください。

品番

WKS214

品名

リファインシリーズ
露出アースターミナル付接地コンセント
15A 125V

改

商 品 仕 様 書

No. 4

全 4

6. 品質保証について

6-1 保証期間

- 本品の品質保証期間は商品お買上げ日(お引き渡し日)より1年間です。

6-2 保証内容

- 取扱説明書、本体ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。

6-3 保証の免責事項

- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - (1)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - (2)お買上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷。
 - (3)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び、公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、
異常電圧、指定外の使用電圧(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
 - (4)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
 - (5)施工上の不備に起因する故障や不具合。
 - (6)法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷。
異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。

品
番

WKS214

品
名リファインシリーズ
露出アースターミナル付接地コンセント
15A 125V

改