

定	格	15 A 125 V				
適合	ì 法 規	電気用品安全法(特定電気用品)				
適合	計 規 格	JIS C 8303 (配線用差込接続器)に適合				
適用電線	電源· 接地端子部	6 0 0 V ビニル絶縁電線ビニルシースケーブル(V V F)				
	アースターミナル部	1.6 Cu単線1.25mm²~2mm²(IVより線及びコード)単線とより線を同時に使用しないでください。				

					商品 仕様 図	
4	扉	ポリプロピレン	ミルキーホワイト			
3	化粧カバー	ABS樹脂	ミルキーホワイト		□	
2	カバー	ュリア	ミルキーホワイト		品 リファインシリーズ	
1	ボディ	ュリア	ミルキーホワイト		名 露出アースターミナル付接地コンセント(フル端子)	
番号	構成要素	材料	色 彩	処 理	パナソニック株式会社	