

商 品 仕 様 書

No 1

全 2

1.形式

- 1-1 定 格 15 A 125 V
- 1-2 適合法規 電気用品安全法(特定電気用品)
- 1-3 極数及び極配置 2極 ■■
- 1-4 結線方式 巻締端子式

2.保証品質

- 2-1 形状及び材料・色彩 商品仕様図による
- 2-2 性能
- ・JIS Q 1000に基づきJIS C 8303に適合。
 - ・試験方法はJIS C 8303(配線用差込接続器) 試験方法による。
 - ・試験場所は常温(5 ～35)、常湿(相対湿度45 %～85 %)とする

保持力	10 N～ 60 N
温度上昇	刃と刃受の接触部 30 以下
開閉	・15 A 125 V 負荷の力率0.55～0.65 開閉の割合 20回/分 連続 5 000回 ・22.5 A 125 V 負荷の力率約 1 開閉の割合 6回/分～10回/分 連続 100回
絶縁抵抗 (500 V絶縁抵抗計)	・極性を異にする充電金属部間 ・充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際に触れる絶縁物を含む) との間 開閉試験前 100 MΩ 以上 開閉試験後 5 MΩ 以上
耐電圧	・極性を異にする充電金属部の間 ・充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際に触れる絶縁物を含む) との間 1 250 V 1 分間
耐熱	100 ± 3 1 時間放置
端子部の強度	トルク強度: 1.2 N・m以上
アンモニアガス耐久	24時間

3.環境条件

- 3-1 使 用 場 所
- (1)住宅、事務所などの屋内で使用してください。
- (2)過酷な取り扱いを受ける作業場、水気のある場所、屋側、屋外などでは用してください。
- 3-2 使用周囲温度範囲 -10 ～+40

品
番

WK1012W

品
名

角型コンセント

改

10

商 品 仕 様 書

No 2

全 2

4.安全確保のための施工上及び使用上の禁止事項

下記の項目を満足されていない場合のトラブルに関しては、責任を負いかねます。

- ・本品の施工及び使用は、必ず本仕様書の記載内容をおまもりください。

5.品質保証について

5-1 保証期間

- ・本品の品質保証期間は商品お買上げ日(お引き渡し日)より1年間です。

5-2 保証内容

- ・取扱説明書, 本体ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。

5-3 保証の免責事項

- ・保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

- (1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
- (2) お買上げ後の取付場所の移設, 輸送, 落下などによる故障及び損傷。
- (3) 火災, 地震, 水害, 落雷, その他天災地変及び、公害, 塩害, ガス害(硫化ガスなど), 異常電圧, 指定外の使用電源(電圧, 周波数)などによる故障及び損傷。
- (4) 車両, 船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
- (5) 施工上の不備に起因する故障や不具合。
- (6) 法令, 取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷。

品
番

WK1012W

品
名

角型コンセント

改