



定 格	15 A 125 V
適合法規	電気用品安全法（特定電気用品）
参考規格	J I S C 8303（配線用差込接続器）による。
適用電線	600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形（VVF） φ1.6 mm, φ2 mm Cu単線専用 （絶縁被覆付棒型圧着端子、絶縁ホルダー付棒型圧着端子は、使用できません。）

					商 品 仕 様 図		
4	刃受ばね	耐熱銅板 (t0.8)	—		品 番	WK1512SWK	改
3	押 釘	ユ リ ア	ホワイト				
2	カ バ ー	ユ リ ア	ホワイト		品 名	接地15A露出ダブルコンセント (仮設用)(フル端子)(ホワイト)	
1	ボ デ ィ	ユ リ ア	ホワイト				
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	備 考	パナソニック株式会社		