

安全上のご注意

警告

取り替え前には必ず電源を切る

電源が入つたままでは、感電の原因になります。

電線被ふくをむいた後での取り扱い

電線は差し込みしないでください。差し込みしないでください。

電線は差し込みしないでください。

電線を奥まで差し込むと、燃焼や火災の原因になります。

電線を差し込むと、燃焼するおそれがあります。

電線を差し込むと、燃焼や火災の原因になります。

(注記) 製品の極表示と電線の極性を合わせて結線してください。



1. 取付ねじ(Φ 3.5~Φ 4.1)
※取付面に合った長さのねじを使用してください。

しっかりと取り付けた場合は
四隅の取付穴を使用して
器具近くで電線を必ず、
固定してください。

電線のはすし方
① 電線をはすしボタンを押す
② ボタンを押したまま電線を
引き抜く

電線をはすくをむく

15 mm | 27 mm

3本共、同じ長さにむいてください。

② むき代長さを確認して、

“電線はすしボタン”を押させて

3本同時に奥まで差し込む

接地側極(W)

接地極(E)

Panasonic®

WK 1562SW

接地15A露出抜け止めダブルコンセント
(仮設用)(フル端子)

ホワイト

ITF



24549980379220

5コ入

パナソニック株式会社