

施工店様へのお願い

■操作説明書は必ずお客様にお渡しください。

安全上のご注意



警告

■合計**1500 W**以下で使う
守らないと焼損や火災の原因になります。




注意

- 取付金具は、引掛埋込コンセントに確実に取り付ける
製品の落下によるけがの原因になります。
- キャップはしっかり右に回して取り付ける
製品の落下によるけがの原因になります。
- 無理に引っ張ったり、コード部を固定したりしない
守らないとコード部が断線して焼損や火災の原因に
なります。

取 付 方 法（天井吊り下げ専用）

1 フランジを左右にはずす



2 極配置を合わせてコンセントに
キャップを差し込む




3 キャップをしっかりと確実に
右に回す



4 取付金具をコンセントに固定する
適正締付けトルク: 0.3 N・m~0.5 N・m



5 フランジホルダーの溝部にフランジを挿入して固定する



- コンセント本体を軽く引き下げてください。手を離れた位置で止まります。
- 元へ戻す場合は、ボタンを押しながら、戻したい位置まで押し上げてください。
指を離すとその位置で止まります。

配線器具にも寿命があります。

取付場所や使用状況によって異なりますが、10年※を超えたものは、特に点検が重要です。※：製品の保証期間ではありません。