







裏面 取付寸法

定 格	15 A 125 V
適 合 法 規	電気用品安全法 (特定電気用品)
適 合 規 格	J I S C 8 3 0 3 配線用差込接続器に適合
適 用 電 線	600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF) 600V耐燃性ポリリン絶縁電線、600Vポリリンケーブル Φ1.6、Φ2 C u 単線専用

5	プレートねじ	黄銅線 (Φ3.5)	————	ニッケルめっき
4	絶縁取付枠	ABS樹脂	ミルキーホワイト	
3	防水板	特殊軟質塩ビ	ダークベージュ	
2	コンセントカバー	ユリア	クリームグレー	
1	プレート	塩ビ	透明	
		ASA樹脂	クリームグレー	
番号	構成要素	材 料	色 彩	処 理

商 品 仕 様 図			
品番	WK 4 1 0 6	改	3
品名	フル接地防水ダブルコンセント (Φ 3 9 キャップ×2 対応形) (抜け止め式・アースターミナル付) (露出・埋込両用)		
パナソニック株式会社			