

# EA940CG-5～-7

(防雨型コンセント)



品番	差込み
EA940CG-5	抜け止め×1個
EA940CG-6	抜け止め×3個
<del>EA940CG-7</del>	<del>抜け止め×1個</del>
	抜け止め(接地付)×1個

廃番

- 定格電流・・・15A
- 定格電圧・・・125V
- 適用電線・・・φ 1.6、φ 2mm銅単線
- CG-5、-6ストリップゲージ・・・10mm
- CG-7ストリップゲージ・・・接地側、電圧側：13mm  
接地極(アース)：20mm
- サイズ・・・76(W)×120(H)×59(D)mm
- 重量・・・180g
- 扉付で雨の飛沫、ホコリなどの進入を防止
- 絶縁取付枠を使用すれば、金属壁にも取付可能。
- アースターミナル付
- CG-5のみ、コード押さえ付

<寸法図(例：EA940CG-5)>

