

EA940CJ-25,-26

(引掛けシーリングボディー)



| 品番 | カラー |
|-----------------------|-----------------|
| EA940CJ-25 | ピュアホワイト |
| EA940CJ-26 | ホワイト |

廃番

- 定格電流・・・6A
- 定格電圧・・・125V
- 適用電線・・・銅単線 φ1.6、φ2mm
- 適用ストリップゲージ・・・10～14mm
- 耐荷重・・・標準時：3kg
補強コード使用時：5kg
フック使用時：10kg
- 本体サイズ・・・φ95×22.9(D)mm
- 取付ねじ・・・M4×2本(付属)
- ハンガー付
- 送り端子(15A)付

<共通寸法図>

