

EA940CJ-45~-58
 ([角型] コンセント)



ケース上部



ケース裏面



本体裏面



廃番

品番	仕様	差込口	サイズ
EA940CJ-45	—	1	52(W) × 52(H) × 42(D)mm
EA940CJ-46		2	52(W) × 75(H) × 36(D)mm
EA940CJ-47		3	52(W) × 98(H) × 36(D)mm
EA940CJ-51	抜け止め付	1	52(W) × 52(H) × 42(D)mm
EA940CJ-52		2	52(W) × 75(H) × 36(D)mm
EA940CJ-53	抜け止め接地付	1	52(W) × 52(H) × 42(D)mm
EA940CJ-54		2	52(W) × 98(H) × 36(D)mm
EA940CJ-57	接地 アースターミナル付	1	52(W) × 98(H) × 36(D)mm
EA940CJ-58		2	

- 定格電流・・・15A
- 定格電圧・・・125V
- 適用電線・・・銅単線 φ1.6、φ2mm
- 適用ストリップゲージ・・・13mm(CJ-57のみ12mm)
- 差込結線式
- ケースウェイ兼用



分解すると、『ケース』『本体』『ふた』の3つに分かれます。
 一度分解し、結線後セッティングし直してください。