






☆適用電線とコード孔ブッシング\*の対応

| 適用電線                     | 仕上り外径 | コード孔ブッシング |
|--------------------------|-------|-----------|
| VCTF 2mm <sup>2</sup> 3心 | φ8.5  | 使用する      |
| VCT 2mm <sup>2</sup> 3心  | φ11   | 使用しない     |

☆適用圧着端子

丸形圧着端子・・・R2-3.5

☆電線加工寸法



|       |                |                      |            |                              |          |
|-------|----------------|----------------------|------------|------------------------------|----------|
| 7     | パイロットランプ       | 1                    | ネオン管       | 100V用                        |          |
| 6     | タッピンねじ Pタイト なべ | 3                    | 炭素鋼線       | ニッケルめっき                      | φ3×18    |
| 5     | 大頭丸平小ねじ        | 1                    | 黄銅線        | ニッケルめっき                      | M4×8     |
| 4     | コード孔ブッシング      | 1                    | ポリカーボネート樹脂 | 色：白                          | UL94 V-0 |
| 3     | 蓋 中 駒          | 2                    | ユリア樹脂      | 色：グレー                        |          |
| 2     | 蓋 外 郭          | 1                    | ポリカーボネート樹脂 | 色：白                          | UL94 V-0 |
| 1     | 器 台            | 1                    | ポリカーボネート樹脂 | 色：白                          | UL94 V-0 |
| 部 番   | 部 品 名          | 個 数                  | 材 質        | 処 理                          | 摘 要      |
| 尺 度   | 三角法            | 定 格 2P+E. 15A. 125V. | 品 名        | 機器用接地コンセント2コロ<br>(ランプ付)コードなし |          |
| 1 / 1 | 単位 mm          | 作 成 2005年 8月9日       |            |                              |          |

株式会社 明 工 社 MEIKOSHA CO., LTD.