

EA940CL-20 埋め込コンセント

- 定格容量…20A/250V
- 接地2P20A
- 重量…90g
- 適用電線…銅単線φ2
- ストリップ長…14mm



- 部品名
 ①器台 ②蓋 ③取付金具
 ④大頭丸平小ねじ ⑤六角頭小ねじ ⑥セムスねじ
- 材質
 ①②ユリア樹脂
 ③鋼板
 ④⑤黄銅線
 ⑥炭素鋼線

