

EA940CM-32~-34

(パイロットランプ)

品番	カラー
EA940CM-32	白
EA940CM-33	緑
EA940CM-34	赤



- 電圧・・・100V
- 適用電線・・・φ1.6、φ2mm銅単線(長さ：13mm)
- 電圧検知型
- サイズ・・・44.2(W)×22.7(H)×32.4(D)mm
- 重量・・・25g
- ネオン管発光式(発光色:オレンジ系)

<共通図面>

