

EA940CN-20、CN-21、CN-22 表示付オフライトスイッチ

EA940CN-20
(片切り)



EA940CN-21
(3路)



EA940CN-22
(4路)



- 定格容量…15A/100V
- 速結式ねじなし端子構造
- 重量…CN-20:32g
 CN-21:33g
 CN-22:35g
- 適用電線…φ1.6 φ2 Cu単線
- ストリップ長…16mm
- パイロットランプは100V用です。
- OML端子

○共通サイズ

