

EA940CN-221A、222A 表示付押ボタンスイッチ

EA940CN-221A

(A接点)



EA940CN-222A

(B接点)



- 定格容量…10A/300V
- 速結式ねじなし端子構造
- 適用電線…φ1.6 φ2 Cu単線
- ストリップ長…16mm
- OML端子

○共通サイズ

