

品番	パイプ外径 (mm)	外径の許容差 (mm)	近似厚さ (mm)	近似内径 (mm)	重量 (kg/m)
EA940CT-19	19.1	±0.15	1.2	16.7	0.530
EA940CT-25	25.4		1.2	23	0.716
EA940CT-31	31.8		1.4	29	1.05

(薄鋼電線管【ネジ無し】)

- 全長…1.83m
- 材質…鉄
- 仕上げ…亜鉛メッキ

