



単位mm

品番 Cat. NO	呼び Size	管外径	R	L	d	トルクビス
EA940CV-11	19	19.0±0.2	80	120	19.6±0.2	M5×2本
EA940CV-12	25	25.0±0.2	120	170	25.9±0.2	M5×2本
EA940CV-13	31	32.0±0.2	150	210	32.7±0.2	M5×4本

製品の概要・留意点

これら製品群は電線管ではなく、ステンレス製のケーブル保護管とその継手類等であり、材質はオーステナイト系ステンレスSUS304です。製品の製作時の圧延、溶接等の加工により、磁性を帯びることがあります、防錆上の特質は変わりません。

また電触による害を避けるため、ステンレス配管系の中に鉄製パイプ、鉄製継手を接続することは避けて下さい。表面の処理は2Bを標準とします