

# EA940CV-11 ~ -13

[ステンレス製]ノーマルバンド(B型)



材 質 … ステンレス(SUS304)

曲がりに使用します。

品番	呼び (薄鋼)	サイズ(mm)			トルクビス	重量
		L	R	d		
EA940CV-11	E19	120	80	19.6	M5×2本	132g
EA940CV-12	E25	170	120	25.6		242g
EA940CV-13	E31	210	150	32.6	M5×4本	383g

