

EA940DB- 1A, 2A, 3A, 4A, 4YA

φ30 TWNシリーズ パイロットライト 丸形 LED照光 AC100/110V APN116DN



製品名	φ30 TWNシリーズ パイロットライト 丸形 LED照光 AC100/110V APN116DN
形番	APN116DN
シリーズ	φ30 TWNシリーズ 表示灯
RoHS対応 状況	適合



※写真はイメージです。写真は代表的な商品画像の一例です。

製品シリーズ	φ30 TWNシリーズ
種類	表示灯
取付形状・用途	丸穴30mm
取付穴サイズ	φ30
本体形状	一体形
取付穴寸法・取付形状	φ30
ベゼルサイズ	その他
照光部形状	丸形
レンズ部形状	突形
照光部定格電圧	AC100/110V
ボタン色/照光色	-1A : 白 / -2A:緑 / -3A:赤 / -4A:橙 / -4YA : 黄
端子形状	ねじ
保護構造	IP65
照光種別	LED照光