

EA940DB-31 B, 32A, 33A

φ30 TWNシリーズ パイロットライト 長角形(記名式) LED照光 AC/DC24V UPQN422D



製品名	φ30 TWNシリーズ パイロットライト 長角形(記名式) LED照光 AC/DC24V UPQN422D
形番	UPQN422D
シリーズ	Φ30 TWNシリーズ 表示灯
RoHS対応 状況	適合



※写真はイメージです。写真は代
表的な商品画像の一例です。

製品シリーズ	Φ30 TWNシリーズ
種類	表示灯
取付形状・用途	丸穴30mm
取付穴サイズ	φ30
本体形状	一体形
取付穴寸法・取 付形状	φ30
ベゼルサイズ	その他
照光部形状	長角形
レンズ部形状	平形
照光部定格電圧	AC/DC24V
ボタン色/照光色	31B:乳白 / 32A:緑 / 33A:赤
端子形状	ねじ
保護構造	IP40
照光種別	LED照光

