

EA940DB-61,-62 (表示灯ネオンブラケット)




仕様

品番	色	重量
EA940DB-61	緑	7.5g
EA940DB-62	赤	

共通仕様

パネルカット	15.2 × 13.5mm
定格	AC100V ~ 125V
耐電圧	AC1500V(1分間)
絶縁抵抗	DC500V、100M 以上
寿命	連続点灯20,000時間以上
本体材質	アクリル
主絶縁材	P.B.T(UL94V-0)
端子金具	半田付け兼用187端子(t0.5)
パネル取付方式	ナット締め付け
取付板厚	4mmまで
ナット二面幅	18mm



使用上の注意

半田付けをする場合はラグを下向き又は水平にしてください。

本体のケースは透過性を良くする為、アクリルを使用していますので溶剤やアルコールに弱く、クラックや割れる等の性質を持っています。

屋内用