

## EA940DD-20 [防爆型] 赤ベル



特 長 ·一般工業用耐圧防爆形ベル  
 ·防爆性能…Exd 11 BT4  
 ·保護構造…IP54  
 ·日本消防検定協会 認定鑑定型式番号:鑑認音第13~4号

仕 様	定格電圧	DC24V	使用周囲湿度	45~85%[RH]
	使用電圧範囲	20.0~26.4V	音量	90dB/m
	定格電流	0.03A	定格寿命	8Hr
	最低動作電圧	19.2Vmax	耐電圧	500V1分間
	使用温度範囲	-10~+40°C	絶縁抵抗	100MΩ以上
	保存温度	-20~+50°C	重量	約3kg

付属品:木ネジ4本

材 質 ゴング…スチール製 (赤塗装)  
 ベース…スチール製 (塗装)

### 使用上の注意

- ・本品は耐圧防爆構造のベルです。発火温度135°C以下の爆発性雰囲気中では使用しないで下さい。ケガ、火災などの恐れがあります。
- ・必ず電源を切って作業してください。感電の恐れがあります。
- ・設置、運転、保守、点検などの作業は、各防爆構造電気設備の施工、関連法規などの原理及び機能の知識、技術を持った人が実施して下さい。感電、ケガ、火災などの恐れがあります。
- ・周囲温度-10~+40°Cの場所で使用して下さい。また容器の表面が+50°Cを超えることがないようにして下さい。
- ・製品銘板が隠れてしまう設置はしないで下さい。また銘板を剥がしたりしないで下さい。

### サイズ



