

LEDランプ

FH(U) シリーズ口金 : E10, BA9S

FH9SS



・製品説明

本製品は高輝度LEDランプを搭載した口金BA9Sタイプの交換型LEDランプです。

入力電圧AC/DC供用に対応しており、24V, 12V, 6V 3種の類電圧からお選びいただけます。