

EA940DH-225、DH-226 トグルスイッチ(大電流用)

小形で大電流 小形でありながら、30A~50Aの大電流の切換えに対応します。

難燃性・絶縁性に優れたケース ケース成形材料は難燃材UL94V-0の特殊樹脂を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消化性に優れています。



-225

-226

■共通仕様

- 端子形状…ねじ端子
- 接触抵抗…10mΩ以下(DC5V 1Aにて)
- 絶縁抵抗…DC 500V 1GΩ以上
- 耐電圧…AC 2.0KV 1分間以上
- 機械的開閉耐久性…50,000回以上
- 電気的開閉耐久性…25,000回以上
- レバー倒れ角度(α)…28°
- 使用温度範囲…-10~+70°C
- 電流容量…:抵抗負荷 AC125V 30A
AC250V 30A
DC30V 30A
DC125V 1A
- :誘導負荷 AC125V力率=0.6 30A
AC250V力率=0.6 15A

| 品番 | 回路 | 機能動作 | 重量(g) |
|-------------|------|--------|-------|
| EA940DH-225 | 2極単投 | ON-OFF | 74.7 |
| EA940DH-226 | 2極双投 | ON-ON | 82.9 |

