

LEDランプロックスイッチ

LED色

EA940DH-25

緑

EA940DH-26

赤

~~廃番 EA940DH-27~~ 黄

- 定格 10A 125VAC
- 回路 単極単投 (ON-OFF)
- パネルカット ϕ 20.4mm
- パネル厚 0.5~2.0mm

- 本体：樹脂製
- LED付

