

# FUSE HOLDERS

中継用防水ヒューズホルダー  
Waterproof In-Line Fuse Holder  
中接用防水保険絲套

**F-800 F-810**  
EA940DL-51 EA940DL-56

# CAPSULES

多目的防水カプセル  
Multi-Purpose Waterproof Capsules  
多用途防水膠囊

**F-800-C** EA940DL-52

**F-810-C** EA940DL-57



# IP66

(防水仕様)  
Waterproof  
防水規格

電線・ヒューズ管は別途ご用意ください。  
Wire and glass fuse are not supplied with product.  
電線、保険絲管請另行準備。

新商品  
ニュース  
NEW PRODUCT  
新商品訊息

<http://www.satoparts.co.jp>


# FUSE HOLDERS

中継用防水ヒューズホルダー  
Waterproof  
In-Line Fuse Holder  
中継用防水保険絲套


IP66 (防水仕様  
Waterproof  
防水規格)



**EA940DL-51**  
**F-800** 適合ヒューズ φ5.20mm×20mm  
Mating Glass Fuse  
適用保險絲




**EA940DL-56**  
**F-810** 適合ヒューズ φ6.40mm×30mm  
Mating Glass Fuse φ6.35mm×30mm  
適用保險絲




●F-800、F-810共通仕様 ●F-800、F-810 Specification ●F-800、F-810共通規格

定格 Rating	正常規格	250V, 7A	本体材質 Material of Capsule	本体材質 Material of Capsule	ポリカーボネート 聚碳酸脂 Polycarbonate
保護等級 Ingress Protection Rate	保護等級	IP66	グロメット材質 Material of Rubber Tube	扣眼材質 Material of Rubber Tube	シリコンゴム 矽膠 Silicone Rubber
端子 Terminal	端子	ハンダ付け Solder	O-リング材質 Material of O-ring	○型環材質 Material of O-ring	シリコンゴム 矽膠 Silicone Rubber
絶縁抵抗 Insulation Resistance	絶縁抵抗	DC 500V, 100MΩ以上 (充電部~可触部間) Over DC 500V, 100MΩ (between terminal and surface of product)			

容易に触れることが出来る機器外部では50V MAX.  
50V Max. where accessible outside equipment.



電線外径にあわせグロメットを切断してご使用下さい。  
Cut a tube in accordance with outer-diameter of wire.  
使用时請按照需求比例電線外圍規格裁剪扣眼部。



グロメット部  
Rubber Tube  
扣眼部

ステップドグロメット (Stage1は、切断の必要ありません)  
Stage of Tube (no need for cutting for stage 1)  
階段性扣眼 (stage 1 不需要裁斷)

Stage 1 1.5mm - 2.1mm (VSF 0.3mm<sup>2</sup>)

Stage 2 2.2mm - 2.5mm (VSF 0.5mm<sup>2</sup>)

Stage 3 2.6mm - 2.8mm (VSF 0.75mm<sup>2</sup>)


# CAPSULES

多目的防水カプセル  
Multi-Purpose  
Waterproof Capsules  
多用途防水膠囊


IP66 (防水仕様  
Waterproof  
防水規格)



**EA940DL-52**  
**F-800-C**



**EA940DL-57**  
**F-810-C**




●F-800-C、F-810-C共通仕様 ●F-800-C、F-810-C Specification ●F-800-C、F-810-C共通規格

本体材質 Material of Capsule	本体材質 Material of Capsule	ポリカーボネート 聚碳酸脂 Polycarbonate	グロメット材質 Material of Rubber Tube	扣眼材質 Material of Rubber Tube	シリコンゴム 矽膠 Silicone Rubber
保護等級 Ingress Protection Rate	保護等級	IP66	O-リング材質 Material of O-ring	○型環材質 Material of O-ring	シリコンゴム 矽膠 Silicone Rubber

## Various Uses

IP66 防水仕様多目的接続カプセル F-800-C、F-810-C 使用例  
How to use multi-purpose waterproof (IP66) capsule F-800-C, F-810-C  
IP66 防水規格多用途連接膠囊 F-800-C、F-810-C 的使用範例



IPコード表示  
IP CODE  
IP編碼圖示

第一特性数字 (固形物の侵入)  
First No. (protection against solid objects)  
第一特性数字 (固體物侵入)

第二特性数字 (防水)  
Second No. (protection against liquids)  
第二特性数字 (防水)

IP 6 6

6 耐じん形  
Totally protected against dust  
防塵型

6 暴噴流 (100L/1分間)  
Protected against strong jets of water (100L/1 min)  
耐水圧 (100 L/1分)

※ハンダ付け端子のみの別売りはございませんので、  
中継用ヒューズホルダーとしてご使用の際は  
F-800 (EA940DL-51), F-810 (EA940DL-56) をお買い求め下さい。  
\* Solder terminals are not supplied with F-800-C  
and F-810-C. If you want to use as a fuse holder,  
order F-800 / F-810.  
※焊接端子無單獨販售, 如果想用中継用保險絲套請購買 F-800、F-810。

# NEW FUSE HOLDERS F-720、F-710、F-700 Series

# White?



F-720-L

海外規格  
Approvals: cULus  
國外規格

- 本資料の内容は商品改良などのために予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- 本カタログの掲載事項は参考仕様です。ご使用に際しては図面、仕様書など請求の上、ご確認ください。
- 製品の色は印刷の関係上、実際のものとは多少異なることがあります。
- Please note that the content of this catalogue is subject to change without prior notice in order to improve our products.
- The specifications in this catalogue are for reference only. Before using our products, please ask for drawings, specifications and other data to allow you to check the details.
- The colors in this catalogue may look different from the actual products.
- 本資料の内容は商品改良等原因の變更不作預告請諒解
- 本目錄の掲載事項は参考方法。實際操作時，請根據不同商品的說明書確認後操作
- 產品的顏色由于印刷的關係和實際的材料多少有些不同

## 注意事項

- ※防水、防滴仕様ではありません。(F-800seriesは除く)
- ※お子様の手の届かない場所に保管してください。
- ※保管は、直射日光、高温、多湿をお避けください。

## Notes

- \* These products are not waterproof or drip-proof. (except F-800series)
- \* Keep these products away from children.
- \* Do not store these products in direct sunlight, or at high temperatures or humidities.

## 注意事項

- ※不防水，不防滴漏
- ※請放在孩子夠不著的地方保管
- ※保管時，請避開直射陽光、高溫、多濕

## お問い合わせは

**サトパツ株式会社** 営業部 〒222-0033  
横浜市港北区新横浜2-18-13 藤和不動産新横浜ビル5F  
TEL: 045-594-8320 FAX: 045-594-8325

■お客様相談窓口 ☎ **0120-70-7215**

※受付・対応時間は、営業日の9時～17時30分となります。

■メールでいつでも問い合わせ ✉ [marketing@satoparts.co.jp](mailto:marketing@satoparts.co.jp)

※受信は24時間受け付けますが、ご回答は営業日の9時～17時30分となります。

■商品のことなら 🌐 <http://www.satoparts.co.jp>

Network: 秋葉原営業所、大阪営業所、名古屋営業所、九州、上海

## CONTACT US : GLOBAL SUPPORT

China &  
East Asia

[s-shanghai@satoparts.co.jp](mailto:s-shanghai@satoparts.co.jp)

Other  
Country

[s-overseas@satoparts.co.jp](mailto:s-overseas@satoparts.co.jp)

Memo



リサイクル適性(A)  
この印刷物は、印刷用の紙へ  
リサイクルできます。