

EA940DM-72A, -73A, -74A スクリューレス端子台

| 品番 | 極数 | A (mm) | B (mm) |
|-------------|----|--------|--------|
| EA940DM-72A | 2極 | 22.81 | 8.61 |
| EA940DM-73A | 3極 | 26.62 | 12.42 |
| EA940DM-74A | 4極 | 30.43 | 16.23 |

- 定格…DC300V-5A
- 耐電圧…AC2000V(1分間)
- 絶縁抵抗…DC500V、100MΩ以上
- 総合接触抵抗(初期値)…30mΩ以下
- 取得規格…UL規格(フィールドワイヤリング対応)
C-UL規格・TUV規格(IEC61984)
- 主絶縁材(ボタン)…変性P.P.E.(UL94V-0)
- 主絶縁材(本体)…ナイロン66(UL94V-0)
- 定格適合電線…単線:φ0.8mm²(AWG20)
撚線:0.5mm²(AWG20)
- 使用可能電線範囲…
単線:φ0.4mm~φ1.2mm(AWG26~AWG16)
撚線:0.2mm²~1.25mm²(AWG24~AWG16)
素線径:φ0.18mm以上
- 標準剥き線長…9mm
- 推奨適合工具…マイナスドライバー
(ボタンを押し込める物なら何でも可)
- 端子間ピッチ…3.81mm
- 2ピース端子台
- ボタンロック機構

