

# TJ-563



RoHS指令に関するご案内  
はんだ耐熱条件

本体色



仕様

定格	30V-3A
耐電圧	AC500V (1分間)
絶縁抵抗	DC500V、50MΩ 以上
パネル取付方式	ナット締め付け
ナット二面幅	8.0mm
主絶縁材	ポリカーボネート
本体色	B(黒)、R(赤)、BL(青)、Y(黄)、G(緑)、W(白)
適合商品	TJ-560、TJ-2167

注意事項 (EA940DP-21 ~ 26)

[PDF](#) ターミナル・チップジャック注意事項

[PDF](#) 一般注意事項

