

EA940FD-1~FD-13 丸形フットスイッチ



多様化時代の電子ニーズに応え、
人間尊重を基本に安全性、
信頼性、経済性を重視した、コンパクト多機能形
押しボタンです。

〔特長〕

- 操作は360°、どの位置でも動作します。
- 多機能形、手、ひじ、足、ひざ等の操作にピッタリ。
- 丈夫で経済的、耐踏圧1000Nで1分間静荷重に耐えます。

〔用途〕

- 医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用マシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他

カバー	エチレン酢酸ビニールコポリマー
ボディ・ボタン部	ポリカーボネート樹脂
底ベース (SP)	鋼板にネオプレンベース付
寿命	10万回以上
耐電圧	AC1500V1分間
絶縁抵抗	100MΩ以上 (DC500Vメガーにて)
耐衝撃性	30G
使用周囲温度	-5°C~+45°C

品番	動作特性	色	定格	内蔵スイッチ	接点構成	附属コード	動作力	重量
廃番 EA940FD-1	モメンタリ	緑	6A- 250VAC	MICRO スイッチ V形	1a	0.75mm ² 2芯1.5m	10N (1.0kgf)	260g
廃番 EA940FD-2		赤						
EA940FD-3		黄						
廃番 EA940FD-11		緑			1c	0.75mm ² 3芯1.5m		320g
廃番 EA940FD-12		赤						
EA940FD-13	黄							

