



- 動作力…約12N(φ15押圧板)
- 重量…約650g
- 外被材…PVC
- 応用…コンベア、エレベーター、
 娯楽機器のシート(マット)センサ、
 医療機器、各種自動化機器や
 防犯用およびセーフティエッジの
 内蔵センサなどに。
- 曲げ角度…約R50

形 式(色)	形状断面 (m/m)
	OC-06チャンネル

■ 定格

定格電圧・電流	AC/DC28V-1A
耐電圧	AC 500V (1分間)
接点寿命	100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
絶縁抵抗	100MΩ以上(DC500Vメガーにて)
接触抵抗	1.0Ω以下(動作圧以上のとき)
使用温度範囲	-10℃~+60℃
耐荷重性	1470N 150kgf(φ100押圧板1分間)
防水性	密封防滴形(IP-54相当)
リード線	VFF0.75mm ² 0.5m付(標準)