



薄肉ペットボトルも安定検出の 透明体検出センサ

- ペットボトルの形状に強い新光学系(インナービュー光学系)機構を採用
- 0.5リットルボトルの単品から2リットルボトルストッカー検出まで幅広い検出
- IP67の保護構造、相互干渉防止機能、EN規格標準

小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード

品番	検出方式	検出距離	主な特徴	接続方式
EA940LM-1	透明ペットボトルタイプ回帰反射形	500mm	MSR機能なし	コード引き出しタイプ(2m)
EA940LM-2	拡散反射形	5～100mm(広視野)	広視野	
EA940LM-3	距離設定形	20～200mm	FGS付	
EA940LM-4	回帰反射形	4m	MSR機能	
EA940LM-5	透過形	15m	赤外光源	