



機種	KD-B222
極数	2P
素子数	2E
定格電圧	AC100/200V
定格電流	20A
フレーム容量	30AF
定格感度電流	---
定格遮断容量	1500A
過電流引き外し方式	熱動式
動作時間	---
接続方式	 ソルダレス方式
質量	89g