




| 図 面 略 歴 |           |                          |     |
|---------|-----------|--------------------------|-----|
| 記号      | 日 付       | 変更・追記内容                  | 担 当 |
| ①       | '15.06.15 | ELBカバー形状変更               | 今村  |
| ②       | '15.07.22 | PIPB用中子追加                | 牧田  |
| ③       | '15.08.07 | ブレーカ変更(100V→100/200V兼用)  | 中新出 |
| ④       | '18.04.02 | ELBパッキン硬度、断面形状変更(変更前互換有) | 今村  |

#### 主仕様（屋内型）

|         |             |
|---------|-------------|
| 型 式     | PIPB-EK-N   |
| 定 格 電 圧 | 100V        |
| 定 格 電 流 | 15A         |
| 定格感度電流  | 15mA 0.1秒以内 |
| 質 量     | 220g        |

耐トラッキング対策品

|    |            |       |                       |    |       |                             |
|----|------------|-------|-----------------------|----|-------|-----------------------------|
| 13 | PIPB用中子    | RPP   | 耐トラッキング対策品            | 1  | 56076 |                             |
| 12 | アースリード板    | C2680 | 内蔵                    | 1  | 54012 | PIPB-N用 アースリード板             |
| 11 | 抜止めアース刃受け  | C2680 | 内蔵                    | 1  | 54011 | PIPB-N用 抜止めアース刃受            |
| 10 | 抜止め刃受けB    | C2680 | 内蔵                    | 1  | 54010 | PIPB-N用 抜止め刃受けB(右)          |
| 9  | 抜止め刃受けA    | C2680 | 内蔵                    | 1  | 54009 | PIPB-N用 抜止め刃受けA(左)          |
| 8  | ELBカバー     | ABS   | 防水パッキン付き              | 1  | 53095 | ELB防雨延長ブレーカー用透明カバー          |
| 7  | 過負荷漏電兼用遮断器 | PF    | 100/200V 15A/15mA DC付 | 1  | 55949 | 旭東 KD-LB2121SA 15A/15mA DC付 |
| 6  | パネ         | SUS   | -                     | 1  | 54050 | 防雨キャップばね (NW-09)            |
| 5  | 平行ピン       | SUS   | φ4                    | 1  | 51684 | 平行ピン SUSφ4×40               |
| 4  | アースピンBセット  | C2680 | ポッキンアースピン             | 1  | 51483 | PP-01用 アースピンセットB            |
| 3  | 電源刃        | C2680 | -                     | 2  | 51484 | PP-01用 電源刃                  |
| 2  | 下ケース       | ABS   | -                     | 1  | 54008 | PIPB-N用 ケース(下)              |
| 1  | 上ケース       | -     | -                     | 1  | 54007 | PIPB-N用 ケース(上)              |
| No | 部 品 名      | 材 質   | 備 考                   | 個数 | コード   | コード番号名称                     |

#### 抜止式コンセント付き

|                    |                    |       |         |      |           |
|--------------------|--------------------|-------|---------|------|-----------|
|                    |                    | コード   |         | 8708 |           |
| COMPONENTS         | 品 名                | APPD  | CHCK    | DESN | DEF       |
|                    | プラコンイン<br>ポッキンブレーカ | 承認    | 検図      | 設計   | 製図        |
| MODEL              | 型 式                |       |         |      |           |
|                    | PIPB-EK-N          |       |         |      |           |
| MATERIAL           | 材 質                | 別掲    | REMARKS | 備考   |           |
|                    |                    |       |         |      |           |
| 3AD                | ANGLE              | SCALE | FREE    | 作成日  | 2009.1.26 |
| 第 三 角 法            | 尺 度                |       |         |      |           |
| NICHIDO IND.CO.LTD | 出図コード              |       |         |      |           |
| 日動工業株式会社           | ZK-A4X             |       |         |      |           |
| PIPB-EK-N          |                    |       |         |      |           |

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品