

漏電保護プラグ
EA940ME-12、-13

元ブレーカーを落とさず安心作業！
家庭や事務所の電源を使用する工事に最適！！

-12 (15mA感度)

-13 (6mA超高感度)



(コンセント形状)

漏電・使いすぎ・短絡時

◆過負荷・漏電保護 兼用

- 定格…15A・AC100V (1500W)
- コンセント…15A × 3個
- SVCT2.0mm² × 3心
- コード長…0.45m
- ポッキンプラグ (2P・3P兼用プラグ)
- 動作時間0.1秒以内
- アース付き
- 屋内型

| 品番 | 保護機能 | | 重量 |
|------------|-------|--------|------|
| | 過負荷電流 | 定格感度電流 | |
| EA940ME-12 | 15A | 15mA | 400g |
| EA940ME-13 | | 6mA | |



ポッキンプラグ内蔵ブレーカ

・ どちらのコンセントでも
使用OK!

- アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えます。
- コンセントから抜くとアースピンが起き上がります。



ブレーカー部にポッキンプラグを内蔵しているのでコンセントにつなぐだけで安心して作業ができます。